

## オーラム®の耐ハンダ特性

評価試験片 : 小ダンベル片(厚み 2mm)

評価方法 : ハンダ浴に10、30sec 浸漬後、外観変化を観察。

※乾燥の有無:脱水の効果確認のため、実施

### 1、10 秒間ハンダ浸漬

浸漬温度 ℃	乾燥	PPS ナチュラル	PES ナチュラル	オーラム® ナチュラル	オーラム® GF30% JGN3030
240	有	○	○	○	○
	無	○	○	○	○
260	有	○	○	○	○
	無	○	×	○	○
280	有	×	×	○	○
	無	×	×	○	×
300	有	×	×	○	○
	無	×	×	×	×

### 2、30 秒間ハンダ浸漬

浸漬温度 ℃	乾燥	PPS ナチュラル	PES ナチュラル	オーラム® ナチュラル	オーラム® GF30% JGN3030
240	有	○	○	○	○
	無	○	×	○	○
260	有	○	×	○	○
	無	×	×	○	○
280	有	×	×	○	○
	無	×	×	×	×
300	有	×	×	×	×
	無	×	×	×	×

○;外観変化無し

×;変形、発泡